

## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0005H05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                                |

## Električni podatki

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4                 |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
| Zaščita                  | IP 68    |

## Mehanski podatki

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Mere [mm]             | 15 x 15 x 43         |
| Materiali             | TPU                  |
| Material ulitega dela | TPU                  |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0005H05

### Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



### Priključek

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| GY = | sivo        |
| WH = | belo        |