


Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0010E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU transparentno
-----------	-------------------

Material ulitega dela	TPU, transparentno
-----------------------	--------------------

Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
-----------------------	--------------------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10970



Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0010E03

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro