


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0020E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 10...30 DC |
|----------------------|-----|------------|

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materiali | TPU transparentno |
|-----------|-------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material ulitega dela | TPU, transparentno |
|-----------------------|--------------------|

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
|-----------------------|--------------------------------|

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

# E10971



## Priključni kabel z vtičnico


ADOAF032VAS0020E03

### Električni priključek


Kabel: 20 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BK = | rjavo       |
| BU = | črn         |
|      | modro       |