


Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAB031--S0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita	da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)




E10972



Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAB031--S0002A03

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN/YE =	modro
	zelena/rumena