E10975

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0002A06

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E10975

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0002A06

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, črn, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
WH =	belo
YE =	rumeno