


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH080MSS0002A06

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
----------------------	-----	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, črn; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



E10978



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH080MSS0002A06

Priključek

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
WH =	belo
YE =	rumeno