
E10981

Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGA030PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki		
Mere	[mm]	20 x 20 x 46
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		medenina, poniklјano


Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 11

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, poniklјano



E10981

Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGA030PLSFKPG

Priključek

