



Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 24 AC/DC

Prenapetostna zaščita

da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Pribor

V sklopu dobave

vijak

prostor za nalepko

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov; 3 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

