


E1003A



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Območje uporabe

Uporaba Priključek na potrjene samo po sebi varne električne kroge

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...80

Zaščita IP 65

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev BVS 05 ATEX E106

Oznaka ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mehanski podatki

Teža [g] 41,2

Mere [mm] 43 x 25 x 36

Materiali PBT

Material ulitega dela PBT

Material slepe matice PA

Opombe

Opombe Ta skladno s tabelo "Vsota moči tokokrogov" v pripadajočih navodilih za uporabo (del o varnosti ATEX)
V vtičnico je mogoče priključiti več notranje varnih tokokrogov.

Vsota napetosti enega ali več notranje varnih tokokrogov ne sme presegati naslednje vrednosti:

Uskupna maks = 60 V (najvišja vrednost)

Embalažna enota 1 Kosov

E1003A



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M18, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA



Priključek

