


E1004A



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Uporaba	Priključek na potrjene samo po sebi varne električne kroge

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	BVS 05 ATEX E106
Oznaka ATEX	II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mehanski podatki

Teža	[g]	53,5
Mere	[mm]	59 x 29 x 38,5
Materiali		PBT
Material ulitega dela		PBT
Material slepe matice		PA

Opombe

Opombe	Ta skladno s tabelo "Vsota moči tokokrogov" v pripadajočih navodilih za uporabo (del o varnosti ATEX)
	V vtičnico je mogoče priključiti več notranje varnih tokokrogov.
	Vsota napetosti enega ali več notranje varnih tokokrogov ne sme presegati naslednje vrednosti:
	Uskupna maks = 60 V (najvišja vrednost)

E1004A



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Rd24, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA; Kontakti: pozlačeno



Priključek

