


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11510

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	30 x 18 x 35
------	------	--------------

Materiali	PBT; PA
-----------	---------

Material ulitega dela	PBT / PA
-----------------------	----------

Material slepe matice	PA
-----------------------	----

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT / PA; Zaklep: PA



Priključek

