


## Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAT052--SFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 10...30 DC |
|----------------------|-----|------------|

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -30...80 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 65 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|      |     |      |
|------|-----|------|
| Teža | [g] | 63,2 |
|------|-----|------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Mere | [mm] | 48 x 30 x 65 |
|------|------|--------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiali | PA |
|-----------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Material ulitega dela | PA |
|-----------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Material slepe matice | PA |
|-----------------------|----|

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|



## Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAT052--SFKPG

### Električni priključek

terminali: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kabelska uvodnica: PG 9

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Ø 28 mm, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA



### Priključek

