


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAT052--SFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	NPN
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 65
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	48 x 30 x 65
------	------	--------------

Materiali	PA
-----------	----

Material ulitega dela	PA
-----------------------	----

Material slepe matice	PA
-----------------------	----

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAT052--SFKPG

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: PG 9

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Ø 28 mm, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA



Priključek

