


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAT050--SFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
----------------------	-----	----------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 65
---------	--	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	65,2
------	-----	------

Materiali		PA
-----------	--	----

Material ulitega dela		PA
-----------------------	--	----

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAT050--SFKPG

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 5...11 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Ø 28 mm, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA



Priključek

