




Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042PLSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11510
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-30...80
Zaščita		IP 65
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	20 x 34 x 32
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		PA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042PLSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,5 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA



Priključek

