

E10096




Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040PLS0002E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10915 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov! – Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...55 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 15 x 15 x 42

Materiali PUR

Material slepe matice PUR

Opombe


Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: PUR




E10096



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040PLS0002E03

Priključek



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10915 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov! – Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!