



Vtič adapterja

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 600 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...100

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

45,36

Namestitveni navoj

1/2" NPT

Materiali

aluminij eloksirano

Material ulitega dela

aluminij, eloksirano

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlačeno




E10103



Vtič adapterja

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Priključek



BK =	Barva žil :
GN =	črn
WH =	zeleno
	belo