


E10108



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040PLSFKPG



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC
----------------------	-----	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	15,2
Mere	[mm]	36 x 20 x 30
Materiali		PBT
Material ulitega dela		PBT
Material slepe matice		PA

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040PLSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,5 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA



Priključek

