


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040PLS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	25 x 15 x 32
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		PUR

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: PUR



E10128



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040PLS0005E03

Priključek

