



E10136



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH042PLSFKPG



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14
Mere	[mm]	18 x 18 x 46
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		PA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E10136



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH042PLSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA



Priključek

