

E10141



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC004

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10141



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0002A03

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =
BK =
BU =

Barva žil :
rjavo
črn
modro