

E10158




Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0002E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC615

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Izhodi

Električna izvedba PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Teža [g] 65,4

Mere [mm] 26 x 15 x 38

Materiali TPU transparentno

Material ulitega dela TPU, transparentno

Material slepe matice medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10158



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0002E03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



Barva žil :
BN = rjavo
BK = črn
BU = modro