


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040ZDSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11509

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC/DC
--------------------------	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
--------------------------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	PA
Material ulitega dela	PA
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



E10187



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH040ZDSFKPG

Priključek

