


Priključni kabel z vtičnico

ADOAG030--S0002E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10217

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
----------------------	-----	------------

Zaščitni razred		III
-----------------	--	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	17 x 8 x 25
------	------	-------------

Materiali		PUR
-----------	--	-----

Material ulitega dela		PUR
-----------------------	--	-----

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E10194



Priključni kabel z vtičnico


ADOAG030--S0002E03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro