


Priključni kabel z vtičnico

ADOAG030--S0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	17 x 8 x 25
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: Zaskočna spona




E10197



Priključni kabel z vtičnico

ADOAG030--S0005A03

Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro