


Priključni kabel z vtičnico

ADOAG030--S0002E03



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 65
---------	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	33
------	-----	----

Mere	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
------	------	-------------------

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR



E10217



Priključni kabel z vtičnico

ADOAG030--S0002E03

Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro