


Priključni kabel z vtičnico

ADOAG032--S0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov
--------------------	----------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Zaščitni razred	III

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 65

Mehanski podatki

Materiali	TPU transparentno
Material ulitega dela	TPU, transparentno

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10218



Priključni kabel z vtičnico

ADOAG032--S0002A03

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: Zaskočna spona



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
	modro