


## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| Obratovalna napetost | [V] | < 250 AC/DC |
|----------------------|-----|-------------|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
| Zaščita             |      | IP 68    |

## Mehanski podatki

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| Mere                  | [mm] | 15 x 15 x 47                   |
| Materiali             |      | PUR                            |
| Material ulitega dela |      | PUR                            |
| Material slepe matice |      | tlačno litje cinka, ponikljano |

## Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano




# E10252



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0005A03

### Priključek



BN =  
BK =  
BU =

Barva žil :  
rjavo  
črn  
modro