

E10253




Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC007

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Izhodi

Električna izvedba PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 26 x 15 x 38

Materiali PUR

Material ulitega dela PUR

Material slepe matice tlačno litje cinka, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10253



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0002A03

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek



BN =
BK =
BU =

Barva žil :
rjavo
črn
modro