


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	26 x 15 x 38
------	------	--------------

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
-----------------------	--------------------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10254



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042ZDS0005A03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek



BN = Barva žil :
BK = rjavo
BU = črn
modro