




Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030MSS0010B03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, oranžno, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




E10262



Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030MSS0010B03

Priključek



GN =	Barva žil :
RD/BK =	zeleno
RD/WH =	rdeča/črna
	rdeči/beli