


Razdelilna omarica

ZDO4H055MSS0005H07

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC015

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

18 x 54 x 82

Materiali

TPU

**Razdelilna omarica**

ZDO4H055MSS0005H07

Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	4
Vrsta spojnika	M12

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO4H055MSS0005H07

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN =	modro
GN/YE =	zeleno
GY =	zelena/rumena
WH =	sivo
YE =	belo
	rumeno