


Razdelilna omarica

ZDO4H055MSS0010H07

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-15...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm]	18 x 54 x 82
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	4



Razdelilna omarica

ZDO4H055MSS0010H07

Vrsta spojnika	M12
----------------	-----

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN =	modro
GN/YE =	zeleno
GY =	zeleno/rumena
WH =	sivo
YE =	belo
	rumeno