


Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS0005H09

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC019

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Mere

[mm]

18 x 54 x 100

Materiali

TPU

E10280



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS0005H09

Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	6
Vrsta spojnika	M12

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	6 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm




E10280



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS0005H09

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GN/YE =	zelena/rumena
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno