


Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0010H11

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67



Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0010H11

Mehanski podatki

Mere	[mm]	18 x 54 x 127
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS0010H11

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GN/YE =	zelena/rumena
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno