E10293


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10915

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, s premazom proti sprijemanju
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E10293

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002F03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BK =	črn
BU =	modro