

Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, s premazom proti sprijemanju

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E10294



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005F03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BN =

BK =

BU =

Barva žil :

rjavo

črn

modro