

E10295



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0002F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10909

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, s premazom proti sprijemanju

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10295



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0002F03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BN =

BK =

BU =

Barva žil :

rjavo

črn

modro