


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC001

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 43
------	------	--------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Material ulitega dela		TPU
-----------------------	--	-----

Material slepe matice		medenina, ponikljano
-----------------------	--	----------------------

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E10302



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002A04

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
WH =	modro
	belo