

E10304



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0002A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC004

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Mere [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

E10304



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0002A04

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
WH =	modro
	belo