


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0010A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Mere	[mm]	15 x 15 x 47
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



E10317



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040ZDS0010A03

Priključek



BN =
BK =
BU =

Barva žil :
rjavo
črn
modro