


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010E02

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	27 x 15 x 39
------	------	--------------

Materiali	TPU
-----------	-----

Material ulitega dela	TPU
-----------------------	-----

Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
-----------------------	--------------------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)




E10334



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010E02

Priključek



BK = Barva žil :
WH = črn
 belo