


## Vtič z možnostjo ožičenja

SSTA040MSSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11505

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Električni podatki

|                      |     |                     |
|----------------------|-----|---------------------|
| Obratovalna napetost | [V] | < 125 AC / < 150 DC |
|----------------------|-----|---------------------|

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -40...85 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Materiali             | PBT                  |
| Material ulitega dela | PBT                  |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

# E10346



## Vtič z možnostjo ožičenja

SSTA040MSSFKPG

### Električni priključek

terminali: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm

### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: medenina, ponikljano



### Priključek

