


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030MSS0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11486

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10353



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030MSS0002A03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro