


Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030MSS0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano




E10354



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030MSS0005A03

Priključek



BN =	Barva žil :
BK =	rjavo
BU =	črn
	modro