


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSN0005A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba

Ex okolje cona 1

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 15 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost

[nF]

0,49

Maks. notranji indukcijski upor

[μH]

10

Mehanski podatki

Mere

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Opombe

Pri uporabi vtičnic v nevarnih območjih (ATEX) obstajajo posebne zahteve glede ožičenja.

Zahteve zadevnih uredb glede namestitve mora uporabnik obvezno upoštevati na lastno odgovornost.

Embalážna enota

1 Kosov

E10356



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSN0005A04

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC, modro, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo