


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSN0002A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: ENC01A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Uporaba

Ex okolje cona 1

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 15 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost

[nF]

0,196

Maks. notranji indukcijski upor

[μH]

4

Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 15 x 43

Materiali

TPU modro

Material ulitega dela

TPU, modro

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Opombe

Pri uporabi vtičnic v nevarnih območjih (ATEX) obstajajo posebne zahteve glede ožičenja.

Zahteve zadevnih uredb glede namestitve mora uporabnik obvezno upoštevati na lastno odgovornost.

Embalažna enota

1 Kosov

E10357



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSN0002A04

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, modro, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, modro; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo