




Priključni kabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC038
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Izhodi

Električna izvedba PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

Mehanski podatki

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, rumeno

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano






Priključni kabel

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

