

## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSN0020A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Uporaba

Ex okolje cona 1

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

&lt; 15 DC

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

## Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost

[nF]

0,196

Maks. notranji indukcijski upor

[μH]

4

## Mehanski podatki

Mere

[mm]

15 x 15 x 43

Materiali

TPU modro

Material ulitega dela

TPU, modro

Material slepe matice

medenina, ponikljano

## Opombe

Opombe

Pri uporabi vtičnic v nevarnih območjih (ATEX) obstajajo posebne zahteve glede ožičenja.

Zahteve zadevnih uredb glede namestitve mora uporabnik obvezno upoštevati na lastno odgovornost.

Embalážna enota


1 Kosov

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOGH040MSN0020A04

**Električni priključek**Kabel: 20 m, PUR / PVC, modro, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, modro; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

**Priključek**

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjava       |
| BU = | modro       |
| WH = | belo        |