


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAC031MSS00,6H03STGH030MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita		da; (VDR)
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki

Teža	[g]	59,2
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak
	prostor za nalepko

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAC031MSS00,6H03STGH030MSS

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa C DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: medenina ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

